

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Medidor de espesor de película húmeda de acero inoxidable BL-BGD BL-BGD010, BL-BGD015, BL-BGD020

www.twilight.mx


MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

Acero inoxidable

BL-BGD010




mils
(frontal)




micras
(trasera)



BL-BGD015



BL-BGD020



El medidor de espesor de película húmeda permite verificar el espesor de recubrimientos, como pinturas, lacas y esmaltes, aplicados por aspersión, inmersión o brocha sobre superficies lisas, antes del curado. Su diseño compacto facilita la comprobación rápida del espesor durante la aplicación del recubrimiento.



MODELO	Escala frontal	Escala posterior
BL-BGD010	0.5-20 mils	13-508 μm
BL-BGD015	4-60 mils	102-1524 μm
BL-BGD020	0.4-19.7 mils	10-500 μm

Nota: El equipo cuenta con dos escalas de medición: imperial y métrica.

¿Cómo se utiliza?

- Coloca el peine en posición perpendicular sobre el recubrimiento húmedo, asegurándose de que haga contacto con la superficie.
- Retira el peine en línea recta hacia arriba, sin inclinarlo ni deslizarlo sobre el recubrimiento.
- Identifica la muesca de mayor valor que presente recubrimiento húmedo y la siguiente muesca de mayor valor que permanezca limpia. El espesor de la película húmeda se encuentra entre ambos valores.
- Limpia el peine inmediatamente después de cada medición para evitar la acumulación de residuos.

APLICACIÓN





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv